



15131-207 Jeans med hængelommer

ekstra høj slidstyrke

MASCOT® HARDWEAR

86

W29L32	W29L34	W30L30	W30L32	W30L34	W31L32	W31L34
W32L30	W32L32	W32L34	W32L36	W33L32	W33L34	W33L36
W34L30	W34L32	W34L34	W34L36	W36L30	W36L32	W36L34
W36L36	W38L32	W38L34	W40L34			

75% bomuld/25% polyamid (CORDURA®)
385 g/m²



Twill.

Industriel plejekategori C1

COR
F A B R I C

Certificeringer



Logo

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre læg læses oppe fra og ned. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere



- Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukseme følger og støtter alle kroppens bevægelser.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Hængelommer i slidstærk CORDURA® med ekstra lommer til værktøj.
- Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så de ikke samler snavs.
- Indholdet af CORDURA® giver produktet høj slidstyrke og lang holdbarhed.

Teknisk info

Indholdet af CORDURA® giver produktet høj slidstyrke og lang holdbarhed. Tonålssømme i skridt. Lav talje og formskåret linning. Hængelommer i CORDURA®. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. D-ring. Værktøjstropper i linning. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer. Lårlomme med klap og magnetlukning. Tømmestoklomme i CORDURA®. Knælommer i slidstærk CORDURA® (500 D) med klap og indstik fra oven. CORDURA®-forstærkninger på dele af produktet.

Bruger

